



Amplificador de Inducción DLS-50

Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado

Descripción

El amplificador de inducción DLS-50 es ideal para ser utilizado con la TV u otra fuente de sonido en un entorno doméstico.

Dispone de todos los requisitos de un amplificador de alta gama pero con gran potencia y dimensiones reducidas. Tiene tres entradas de audio, dos para micrófono y una para nivel de línea normal (TV o mp3). La salida para bucle tiene potencia suficiente para una habitación de hasta 50m² y se le pueden conectar cascos normales para su monitorización.

Su instalación es muy sencilla, basta con instalar un pequeño cable que recorra la habitación perimetralmente por suelo o techo, conectarlo al amplificador y ya está listo para funcionar.

Cada vez que pongamos nuestra prótesis en posición T disfrutaremos de un sonido claro y sin interferencias de la fuente de audio que hayamos conectado a nuestro amplificador.

En la parte frontal tiene un control de graves y agudos independiente, y otro de intensidad de sonido, para ajustarlo correctamente según el tamaño de la habitación y la intensidad de sonido deseada.

Como una opción, se le puede conectar un tapete inductivo, en lugar de un cable perimetral por la habitación, lo que nos hará el sistema portátil debido a su ausencia de instalación.

Para mayor información sobre inducción magnética, visite nuestra página específica www.tacasystems.com.

